

**Čelná fréza 70° MFK, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

Výhoda:

- **Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.**
- **Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.**

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Počet rezných hrán Z	8
maximálny vonkajší Ø D_{max}	89 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1106

Upínací klin	229720
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Skrutka pre upínací klin	229721
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	70 Stupeň
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Skrutka klinu	229721
Upínací klin	229720