

**PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 223324 GG |
| GTIN | 4960664732975 |
| Trieda položky | 25A |

Popis**Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
W - vymeniteľná doštička s 2 reznými hranami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | GG |
| Posuv f_z na zub | max. 0,2 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 10 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | PNEG 1106XNER-W |
| Typ | CA420M |
| Rezný materiál | HM |
| Stolová rezačka | 10 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------|--------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | vhodný | 230 | K |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |