

**PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223326 GG
GTIN	4960664732890
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
W - vymeniteľná doštička s 2 reznými hranami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	GG
Posuv f_z na zub	max. 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEG 1106XNER-W
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM
Stolová rezačka	10 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		