

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223310 GG
GTIN	4960664732906
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
GM - všeobecné použitie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,25 mm
Typ	GG
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNMG 1106XNEN-GM
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Stolová rezačka	2 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		