



## Stereomikroskop, Typ: EZ4W



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491750 EZ4W
GTIN	7630003581010
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

Mikroskop StereoZoom pre výkonné a ostré obrazy s vysokým rozlíšením. Veľkosti otočných regulátorov prispôsobené podľa snímacej tvarovacej formy, ako aj ich nastaviteľný počet chodov umožňujú nepretržitú prevádzku bez únavy. Vzdialenosť očí s možnosťou samostatného nastavenia.

Fóliová klávesnica, 3 metódy osvetlenia možné navoliť pomocou 5 svetelných diód.

- **Integrovaná 5-megapixelová kamera CMOS HD.**
- **Bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom siete WLAN pomocou bezplatnej aplikácie Leica AirLab (systémové požiadavky: Android verzie 4.1 a vyššej, iOS verzia 7.0 a vyššej). Prostredníctvom aplikácie Leica AirLab je možné nastaviť kameru, zhotovovať snímky a merania, komentovať ich a odosielať e-mailom. Ďalej je možné obrázky ukladať do priečinkov s fotografiami a pridávať ich do sociálnych sietí.**
- **Súčasný prístup ku kamere pre viacerých používateľov.**
- **Ďalšie výstupy HDMI, USB 2.0 a Ethernet.**
- **Integrovaný slot na kartu SD.**

#### Rozsah balenia:

Kábel USB, HDMI, nahrávací softvér, protiprachový kryt.

### Technický opis

Ø zorného poľa	5,7 - 25 mm
Priblíženie	4,4:1
Prevádzková vzdialenosť	100 mm
Dopadajúce svetlo	3 voliteľné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami
Hmotnosť	6,3 kg
Osvetľovací systém LED	Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovateľne nastaviteľné
Pozorovací uhol	60 Stupeň
Zväčšenie (x-násobne)	8 - 35
Optický systém	10° Greenough parfokal
ovládateľné osvetlenie	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop