

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB7130, Šírka zápichu w: 5,1 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273115 5,1 |
| GTIN | 4045197742278 |
| Trieda položky | 21J |

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---|
| Šírka zápichu w | 5,1 mm |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Hlavné použitie | M |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HB7130 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 110 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 40 | S |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |