



Príručný prístroj na meranie dĺžok, Typ: T10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 434716 T10 |
| GTIN | 7630041114775 |
| Trieda položky | 45A |

Popis

Prevedenie:

Robustné prenosné zobrazovacie zariadenie so stupnicou a číselným indikátorom na indukčné snímače. Jasná a bezchybná odčítanie vďaka podrobnému zobrazeniu stupnice. Režim 5-násobného priblíženia. Veľmi dlhý prevádzkový čas – viac ako 300 hodín. Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu a povrchu Soft-Touch.

Funkcia:

Nulová poloha (Offset), +A, -A, pamäťová funkcia, Max, Min, Max-Min, meranie pomocou hraničných hodnôt, dátový výstup, príkazy ASCII. Ideálne na stacionárne a mobilné použitie v dielni a výrobe. IP63: Ochrana proti rozstrekovanej vode, až do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Zobrazovacie zariadenie na indukčné snímače TESA.

Rozsah balenia:

Vrátane 4x batéria č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštne príslušenstvo:

Bezdrôtový vysielač č. 498916, dátový kábel č. 498918, softvér č. 498925; 498926.

Technický opis

| | |
|---|---|
| Najväčšia prípustná chyba Ukazovateľ cifier | 0,1 % |
| Šírka | 100 mm |
| Dĺžka | 170 mm |
| Hmotnosť | 0,5 kg |
| Výška | 38 mm |
| maximálne rozlíšenie | 0,1 μ m |
| Stupnica nastaviteľná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μ m |
| Počet pripojení pre indukívne snímače | 1 |
| Rozsah merania | ± 5 až ± 5000 μ m |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 63 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Druh produktu | Zobrazovací prístroj |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081561 LR6 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Indukčný dotyk na meranie dĺžky radiálnej 10-dielna súprava Typ GT22 | 434778 GT22 |
| Indukčný páčkový merací snímač Typ GT31 | 434779 GT31 |
| Indukčný dotyk na meranie dĺžky, axiálny 10-dielna súprava Typ GT21 | 434776 GT21 |
| Indukčný dotyk na meranie dĺžky, axiálny Typ GT21 | 434775 GT21 |

Indukčný dotyk na meranie dĺžky radiálnej Typ GT22

434777 GT22