

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9540, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 1,4$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Posuv f_z na zub	0,9 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZEER M
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	360	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	310	P
Ocel' < 1100 N/mm ²	vhodný	260	P
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		