

**Garant****POMX 0704ZEER U, HB9540, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Použiť prioritne pri ťažších použitíach (prerušenia rezu).

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 1,4$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZEER U
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel' < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	360	P
Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	310	P
Ocel' < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Ocel' < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		