

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9640, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 1,4$ mm.

Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,9 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZEER M
Typ	HB9640
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	360	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	320	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	280	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		