

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9645, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Použiť prioritne pri ťažších použitíach (prerušenia rezu).

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 1,4$  mm.

## Technický opis

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,9 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZEER M
Typ	HB9645
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		