

**HOLEX****Upínacia matica ER, pre ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309580 20
GTIN	4045197743299
Trieda položky	32Z

**Popis****Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. **So šesťhrannom SW 25.**

**Vhodné pre:**

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

**Zvláštne príslušenstvo:**

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

**Technický opis**

Závit	M25×1,5
maximálny uťahovací moment	110 Nm
Celková dĺžka L	19,5 mm
Vonkajší Ø D	34 mm

pre ER	20 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínacia matica