

Garant**Strojný závitník, TiCN, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132861 10X1
GTIN	4045197745712
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie.****Odporúčanie::**

V prípade **veľmi tvrdých ocelí, materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvrtáť Ø otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku). Používajte len so skľučovadlom s kompenzáciou dĺžky – aj na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena.

Technický opis

Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø závit	10 mm
Počet napínacích drážok	5
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet rezných hrán Z	5
Ø stopky D _s	10 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	15 mm

Druh závitů	MF
Velikost závitů	M10×1
Povrchová úprava	TiCN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	2	H
TOOLOX 33	vhodný	4	H
TOOLOX 44	vhodný	3	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	2	H
grafit	podmienene vhodný	15	N
Olej	vhodný		