

**XDPT..ER-D41, SP6519, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221936 12
GTIN	2050002058675
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPT090408-ER-D41
Velkosť vymeniteľnej doštičky	12
Typ	UNI
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SP6519
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	170	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		