


**Garant****TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 9mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202725 9
GTIN	4045197746474
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**

Dvojito podbrúsený uhol chrbita.

**Bez** 45° rohovej fazetky.

## Technický opis

Celková dĺžka L	60 mm
Tvar stopky	HA
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> vrát. vôle	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	20 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	9 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø vôle D <sub>1</sub>	8,8 mm
Počet zubov Z	4
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		