

Súprava klieštinových upínacích trňov ER, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300630 25
GTIN	2050001855268
Trieda položky	37D

Popis

Prevedenie:

- Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti systému $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Až 40 % vyššia upínacia sila, pri menovitých \emptyset .

Výhoda:

- Dlhšia životnosť, optimálna bezpečnosť procesu.
- Lepšia kvalita (kvalita povrchu, menšie výrobné tolerancie).
- Nižšie výrobné náklady.

Rozsah balenia:

ER skľučovadlo s maticou (rozmer č. 300470 veľ. 16, 25 alebo 32), ER upínací kľúč (č. 613300 veľ. 25 alebo 309680 veľ. 32) a ER upínacie čeľuste (č. 308901, 308941 alebo 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Vrátane plastového kufríka.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308830, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie klieštiny ER č. 308901 – 309434; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

Technický opis

pre ER klieštiny	25
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Presnosť obvodovej hádzavosti	$\leq 3 \mu\text{m}$
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
Klieštinové upínacie trne ERTvar ADB Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 25	300470 25