

HOLEX**Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čelustí A: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365055 100
GTIN	4062406188634
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

- S možnosťou horizontálneho, vertikálneho a bočného použitia.
- Solídne a praktické prevedenie.
- Čeluste kalené a brúsené.
- Konštantná celková dĺžka. (Vreteno zapustené v rukoväti!)
- Univerzálna možnosť pripevnenia pozdĺžnymi otvormi.
- Pohyblivá čelusť vedená bočne.
- Pevná upínacia čelusť s tromi zvislými prizmami.
- S vyberateľnou kľučkou.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Liatinové telo.

Presnosť:

V rámci **0,20 mm.**

Technický opis

Dĺžka základného telesa a	191 mm
Celková výška c	64 mm
Výška čelusti C	30 mm

Rozsah upínania b	101 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre ručné zveráky pre vŕtačky pre typ 100	365046 100
---	------------