

Garant**Súprava upichovacích doštičiek s drážkou, HB7010, Typ: 0,9-2,65****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Trieda položky	21L

Popis**Použitie:**

S upínacím držiakom na upichovaciu doštičku 3 mm.

Obsah:

Po 2× c. 273665: Veľ. 0,9; 1,15; 1,35

Po 1× c. 273665: Veľ. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Upozornenie:

Všetky nosníky musia byť prispôsobené šírke zápichu.

Technický opis

Šírka zápichu w	0,9 - 2,65 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7010
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 2,65	273665 2,65
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 1,35	273665 1,35
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 1,65	273665 1,65
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 0,9	273665 0,9
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 2,15	273665 2,15
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 1,15	273665 1,15
Upichovacia doštička s drážkou Šírka zápichu w 1,90	273665 1,90