

Garant**APMT 060202 ER, HB8630, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215668 INOX |
| GTIN | 4045197747525 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | INOX |
| Posuv f_z na zub | 0,08 mm |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Séria | Softcut® |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 060202 ER |
| Typ | HB8630 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 170 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |