

Garant**APMT 060204 ER, HB8630, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215669 INOX
GTIN	4045197747549
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,08 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 060204 ER
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		