

**Garant****APMT 133502 ER, HB8630, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215391 INOX   |
| GTIN             | 4045197746665 |
| Trieda položky   | 21A           |

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

## Technický opis

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,18 mm                              |
| Typ                                   | INOX                                 |
| Uhlový Polomer                        | 0,2 mm                               |
| Séria                                 | Softcut®                             |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 133502 ER                       |
| Typ                                   | HB8630                               |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 170                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130                  | M              |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                      |                |
| suché                        | vhodný            |                      |                |