

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

Odporúčanie:

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	16
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		