

**Garant****Kopírovacia fréza 7° pozitívna, stopka Weldon, Ø D: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212115 20
GTIN	4045197746740
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
  - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.  
 $a_{p\max} = 2$  mm.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	47 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	100 mm
Ø $D_3$	10 mm
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP