

Garant**Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 35/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
 - **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**
- Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.
 $a_{p \max} = 2 \text{ mm}$.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø polohovacieho otvoru	16 mm

Ø D ₃	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8