

Garant
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.** Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Technický opis

Montážny závit M	M12
Počet rezných hrán Z	3
Ø D ₃	15 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm

Ø rezných hrán D _c	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8