

Garant**GARANT Softcut® HSI, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)

Montážny závit M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863