

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill Tvar E, HB7530, Ø zahĺbenia: 15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231690 15
GTIN	4045197761088
Trieda položky	21M

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Tvar E 180° rezná hrana so 142° strediacim hrotom a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.

Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

Upozornenie:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie. Rezné hodnoty sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

Technický opis

Ø zahĺbenia	15 mm
vhodné pre Ø priechodného otvoru	9 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M8
Séria	HiPer Drill

Uhol úrovne zahĺbenia	180 Stupeň
Typ	HB7530
Druh produktu	Rezná vložka na zahlbovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
TOOLOX 33	vhodný	40	H
TOOLOX 44	vhodný	35	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	30	H
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
mokrý maximum	vhodný		