

**HOLEX****Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366704 150
GTIN	4045197761217
Trieda položky	32D

**Popis****Prevedenie:**

HOLEX – štandardné vyhotovenie. Tolerancia výšky a párovania 0,01 mm. Uchovávané v drevenom boxe (ako na obrázku). Tvrdosť: 60 HRC.

**Jemne brúsené v pároch.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

**Obsah:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Upozornenie:**

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.  
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.

**Technický opis**

Počet líšt	24 Pár
Dĺžka	150 mm

Druh produktu

Paralelné podložky

**Príslušenstvo**

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 8X11

366716 8X11

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 8X36

366716 8X36

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 8X21

366716 8X21

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 12X15

366716 12X15

Náhradná drevená kazeta pre paralelné podložky Typ S2

366754 S2

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 12X35

366716 12X35

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 12X40

366716 12X40

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 8X26

366716 8X26

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 14X37

366716 14X37

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 14X32

366716 14X32

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 8X16

366716 8X16

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 10X38

366716 10X38

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 12X20

366716 12X20

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 10X23

366716 10X23

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
150 Šírka × výška 14X22

366716 14X22

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 8X31	366716 8X31
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X33	366716 10X33
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 12X30	366716 12X30
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X18	366716 10X18
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X13	366716 10X13
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 14X42	366716 14X42
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 12X25	366716 12X25
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 14X27	366716 14X27
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 14X17	366716 14X17
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 150 Šírka × výška 10X28	366716 10X28