

HOLEX**Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366704 125
GTIN	4045197761200
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

HOLEX – štandardné vyhotovenie. Tolerancia výšky a párovania 0,01 mm. Uchovávané v drevenom boxe (ako na obrázku). Tvrdosť: 60 HRC.

Jemne brúsené v pároch.**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornenie:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.

Technický opis

Dĺžka	125 mm
Počet líšt	24 Pár

Druh produktu

Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 14X42

366711 14X42

Náhradná drevená kazeta pre paralelné podložky Typ S2

366754 S2

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 12X40

366711 12X40

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 12X15

366711 12X15

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 12X35

366711 12X35

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 12X20

366711 12X20

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 14X17

366711 14X17

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 10X18

366711 10X18

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 10X38

366711 10X38

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 10X13

366711 10X13

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 14X22

366711 14X22

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 8X11

366711 8X11

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 8X16

366711 8X16

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 8X21

366711 8X21

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.
125 Šírka × výška 14X27

366711 14X27

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X36	366711 8X36
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X37	366711 14X37
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X23	366711 10X23
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X28	366711 10X28
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 14X32	366711 14X32
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X26	366711 8X26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X30	366711 12X30
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 10X33	366711 10X33
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 12X25	366711 12X25
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ. 125 Šírka × výška 8X31	366711 8X31