

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill Tvar E, HB7530, Ø zahĺbenia: 24mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231690 24     |
| GTIN             | 4045197761118 |
| Trieda položky   | 21M           |

## Popis

**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.  
Tvar E 180° rezná hrana so 142° strediacim hrotom a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

**Použitie:**

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.

Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

**Upozornenie:**

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie. Rezné hodnoty sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

## Technický opis

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ø zahĺbenia                       | 24 mm       |
| vhodné pre Ø priechodného otvora  | 15 mm       |
| pre DIN skrutky s valcovou hlavou | M14         |
| Séria                             | HiPer Drill |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň                  |
| Typ                   | HB7530                      |
| Druh produktu         | Rezná vložka na zahlbovanie |

### Údaje o užívatelovi

|                                     | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 130            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 110            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>        | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | vhodný            | 90             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | vhodný            | 75             | P       |
| TOOLOX 33                           | vhodný            | 40             | H       |
| TOOLOX 44                           | vhodný            | 35             | H       |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 30             | H       |
| GG(G)                               | podmienene vhodný | 80             | K       |
| mokrý maximum                       | vhodný            |                |         |