

**Garant****RDHW 0501 MOT, HB7525, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212181 ST900
GTIN	4045197761224
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky vymeniteľné rezné doštičky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$  mm.

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 0501 MOTN
Typ	ST900
Rezný materiál	HM
Typ	HB7525
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	380	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	210	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	M
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		