

HOLEX**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 40, Závitorezný rozsah: M14-33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Ťah	20 mm
Vnútorňý Ø D ₁	48 mm
Vonkajší Ø D	78 mm
Závitorezný rozsah	M14 – M33

Kompenzácie dĺžky Tlak	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	162,5 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335640 14
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 18	335640 18
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335640 16
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 22	335440 22
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335440 11
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335640 11
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 18	335440 18
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 28	335640 28
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 28	335440 28
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 20	335640 20
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 22	335640 22
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335440 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308720 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
	335440 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 12

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 12

335640 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 25

335440 25

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažné čapy tesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40

308830 40

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø
stopky závitníka 25

335640 25

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø
stopky závitníka 20

335440 20