

HOLEX**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 50, Závitorezný rozsah: M14-33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
- Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

- Vytváranie kalibrovaných závitov.
- Použiteľné na pravé a ľavé závity.
- Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420 – 335660.

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 – M33 dostupný na požiadanie.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Technický opis

Vonkajší Ø D	78 mm
Závitorezný rozsah	M14 – M33
Dĺžka výčnelku Rozmer A	141 mm
Vnútorný Ø D ₁	48 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	20 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	20 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335440 12
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335640 16
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 22	335440 22
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335640 11
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 18	335440 18
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 22	335640 22
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335640 14
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50

Upínacie klúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 25	335440 25
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335640 12
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 20	335640 20
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335440 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 20	335440 20
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 18	335640 18
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 28	335640 28
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335440 11
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 28	335440 28
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 25	335640 25
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50