

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 8 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212705 ALU
GTIN	4045197761491
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	0,5 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	0,5 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,15 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,15 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie