


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 8 mm, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212708 ST1400
GTIN	4045197761521
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.

**Použitie:**

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

**Technický opis**

Typ	ST1400
Typ	HB7520
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	1 mm
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,15 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie