


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.

**Použitie:**

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

**Technický opis**

Typ	ST1400
Typ	HB7520
Uhlový Polomer	2 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	2 mm
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie