


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212724 ALU    |
| GTIN             | 4045197761620 |
| Trieda položky   | 210           |

**Popis****Prevedenie:**

**Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.**

**Použitie:**

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

**Technický opis**

|  |        |
|--|--------|
| Typ  | HLINÍK |
| Typ  | HU7810 |
| Uhlový Polomer                                 | 1 mm   |
| Rezný materiál                                 | HM     |
| Uhlový Polomer r                               | 1 mm   |
| Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,3 mm |
| Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>   | 0,3 mm |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC | 0,2 mm                               |
| Počet výmien/rezných hrán    | 1                                    |
| Druh produktu                | Otočné rezné platničky na frézovanie |