


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212724 HART
GTIN	4045197761644
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.**

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Typ	HB7705
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	1 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,3 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie