

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy valcové, SK 40 A = 300, Ø trňa d1: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301137 16
GTIN	4045197761712
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	17 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Upínač	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapy Tvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapy Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40	309840 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažné čapy Mazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40