


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 20 mm, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212734 ST1400
GTIN	4045197761811
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.****Použitie:**

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Technický opis

Typ	ST1400
Typ	HB7520
Uhlový Polomer	4 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	4 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,35 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie