


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm Highfeed, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212752 ALU
GTIN	4045197761866
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

- Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru:  $\pm 0,015$  mm.
- Presnosť výmeny z doštičky na doštičku:  $\pm 0,025$  mm.

**Použitie:**Torusové doštičky „**Highfeed**“ na vyššie posuvy.**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Typ	HU7830
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,6 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,4 mm
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,5 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie