


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm Highfeed, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

- **Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: $\pm 0,015$ mm.**
- **Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: $\pm 0,025$ mm.**

Použitie:

Torusové doštičky „**Highfeed**“ na vyššie posuvy.

Technický opis

Typ	ST1400
Typ	HB7530
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,6 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,4 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,5 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,6 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie