


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm Highfeed, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212756 ST1400
GTIN	4045197761897
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

- Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: $\pm 0,015$ mm.
- Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: $\pm 0,025$ mm.

Použitie:Torusové doštičky „**Highfeed**“ na vyššie posuvy.**Technický opis**

Typ	ST1400
Typ	HB7530
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,8 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,6 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,6 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,8 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie