

**Garant**

**Upínací trň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, HSK-A 63 A = 300,  
Ø trňa d1: 22mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	306706 22
GTIN	4045197761965
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrážku brúsené.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrážku.

**Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**

### Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

### Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

## Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-3
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

---

## Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
-------------------------------	-----------