

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 30, Rozsah upínania: 0,5-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Trieda položky	33W

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dolava.

Rozsah balenia:

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW6
Rozsah upínania	0,5 - 13 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	111 mm
Upínač	SK 30
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

