

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, BT 30, Rozsah upínania: 0,5-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Trieda položky	33W

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	96 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW 6
Rozsah upínania	0,5 - 13 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	BT 30
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4	627481 4
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30