

**Garant****Krátka vrtacia hlavička Typ F, HSK-F 63, Rozsah upínania: 0,5-16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Trieda položky	33W

## Popis

**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dola.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Presnosť vystredeného chodu  $\leq 20 \mu\text{m}$ .**Rozsah balenia:**Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

## Technický opis

Konštrukcia	štandardné
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	102 mm
Vonkajší Ø D	57 mm
Upínač	HSK-F 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-7
Norma upínača	DIN 69893-1
Tvar	F
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Presnosť obvodovej hádzavosti

≤ 20 μm

Druh produktu

Krátka vŕtacia hlavička

---

## Príslušenstvo

Skrutkovač pre Torx®, krátky, s T-rukoväťou Profil Torx® TX25

625221 TX25