

Garant**Štíhle hydraulické upínacie puzdro, BT 40 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303465 6
GTIN	4045197762337
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi úzka konštrukcia (obrys 3°).**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky.**
- **Stopky natvrdo presústružené.**

Použitie:

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.**
- **Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.**
- **Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.**

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Ø D ₃	19,5 mm
Vonkajší Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	12 mm

L ₂	73 mm
Upínač	BT 40 A = 120
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40