

Garant**držák na upichovací nôž, pravé, Velkosť stopky: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273910 20
GTIN	4045197762986
Trieda položky	21W

Popis

Upozornenie:Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	25,2 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21,4 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Velkosť stopky	20 mm
Voľná dĺžka	1,2 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500