

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273911 16
GTIN	4045197763105
Trieda položky	21W

Popis

Upozornenie:

Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L ₄	20,2 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21,4 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Voľná dĺžka	1,2 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500